

Steckdosenleiste

Schuko, mit Kunststoffgehäuse

Robuste 8-fach Schuko-Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse. Die Leiste kann vertikal am Schrankrahmen oder im 482,6 mm (19")-Profil montiert werden. Bei 19"-Einbau werden 2,5 HE benötigt. Die Schuko-Einsätze sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können problemlos Schuko-Winkelstecker eingesetzt werden. Das Anschlusskabel ist an einer Klemmstelle (hinter einer abnehmbaren Abdeckung) in der Steckdosenleiste aufgelegt. Die Steckdosenleiste hat eine Klemme für den externen Erdungsanschluss.

Technische Daten:

- Stecker-Typ F (CEE 7/4)
- Bemessungsbetriebsspannung: 230 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anschlussleitung: Typ H05VV-F3G1,5 (schwarz) mit Aderendhülsen
- Länge: 2 m
- Abmessungen:
B x H x T: 483 x 74 x 45 mm

Steckdosenleiste	Best.-Nr.
8-fach, Schuko	7000.630

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste
- Befestigungsmaterial

Material:

- Kunststoff (grau/schwarz)

Zulassungen:

- CE
- RoHS



Steckdosenleiste

Schuko, mit Amperemeter

Die Steckdosenleiste mit Amperemeter misst die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher. Die 482,6 mm (19") lange Steckdosenleiste ist wahlweise an den 19"-Profilschienen, 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler zu montieren. Der Einbauwinkel lässt sich in vier unterschiedlichen Positionen montieren und stellt eine variable Montage sicher. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden.

Technische Daten:

- Bemessungsbetriebsspannung: 250 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anschlussleitung: Typ H05VV-F3G1,5 (schwarz) mit Aderendhülsen
- Länge: 3 m
- Abmessungen:
B x H x T: 480 x 45 x 50 mm

Material:

- Aluminiumprofil: Natur eloxiert
- Steckdoseneinsätze: Polycarbonat

Displayfarbe:

- Blau, selbstleuchtend

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste
- 2 Einbauwinkel
- Befestigungsmaterial
- 3 m Anschlusskabel mit Aderendhülsen

Zulassungen:

- CE
- RoHS



Ausführung	Anzahl Steckdosen	Befestigung			Länge mm	Befestigungsmaß mm ¹⁾	Best.-Nr.
		Rahmen	Wandverteiler, quer	482,6 mm (19"-Ebene)			
Schuko/CEE 7/4	7	■	■	■	482,6	464,1	7240.300

¹⁾ Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm, angegeben ist das Maß Lochmitte – Lochmitte der Befestigungswinkel