

Mini-Komfortgriff

für AE mit Vorreiber, EL 3-teilig

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen und für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.



Material:

– Zink-Druckguss

Farbe:

– RAL 7035



				
	für Verschluss-Einsätze		für Profilhalbzylinder	
	Best.-Nr.			
Für Gehäusesystem	EL	AE	EL	AE
	7705.110	2537.010	7705.120	2537.000
Verschluss-Einsätze, Ausführung F				
7 mm Vierkant	8611.100	8611.100	–	–
8 mm Vierkant	8611.110	8611.110	–	–
7 mm Dreikant	8611.120	8611.120	–	–
8 mm Dreikant	8611.130	8611.130	–	–
Schraubendreher	8611.140	8611.140	–	–
Daimler-Einsatz	8611.150	8611.150	–	–
3 mm Doppelbart	8611.160	8611.160	–	–
Fiat	8611.170	8611.170	–	–
6,5 mm Dreikant (CNOMO)	8611.220	8611.220	–	–
Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze				
Sicherheits-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E ¹⁾	8611.180	8611.180	2467.000	2467.000
Druckknopf-Einsatz	8611.190	8611.190	2468.000	2468.000
Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz ¹⁾	8611.200 ²⁾	8611.200 ²⁾	2469.000 ³⁾	2469.000 ³⁾
Profilhalbzylinder				
nach DIN 18 252 ⁴⁾	–	–	9785.040	9785.040
	–	–	9785.042 ⁵⁾	9785.042 ⁵⁾

¹⁾ mit 2 Schlüsseln

²⁾ Schließung Nr. 12321, andere Schließung nicht möglich

³⁾ Schließung Nr. 2123, andere Schließung nicht möglich

⁴⁾ mit 3 Schlüsseln je Verschluss-Einsatz

⁵⁾ VE = 2 Stück, Schließung innerhalb einer VE gleichschließend, unterschiedliche VEs nicht gleichschließend