

### Trägereinheit, 3 HE

#### für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA

Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten (à 10 DA). Es lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Anschlussleisten 2/10, Baureihe 2 waagrecht montieren. Leistenlänge 124 mm, Höhenraster 22,5 mm. Die Trägereinheit lässt sich in alle 482,6 mm (19"-Befestigungsebenen integrieren. Die Montagefront ist 75 mm hinter den 19"-Flanschen. Die integrierten Rangierbügel ermöglichen ein geordnetes Führen und Verteilen der Fernmeldekabel.

#### Material:

– Edelstahl

#### Lieferumfang:

– Trägereinheit, 8 Rangierbügel

HE	VE	Best.-Nr.
3	1 St.	7050.100



### Aufnahme-System, 2 HE

#### für LSA-Einbausatz

Zur Aufnahme von LSA-Trägersystemen innerhalb der 482,6 mm (19"-Montageebene.

#### Abmessung:

– Gesamttiefe: 98,5 mm  
– Höhe: 2 HE

#### Material:

– Stahlblech

#### Farbe:

– RAL 7035

HE	VE	Best.-Nr.
2	2 St.	7050.035

