

Netzwerk-/Serverschränke TS IT



IT-Power Seite 63 IT-Cooling Seite 81 IT-Monitoring Seite 97 Systemausbau HB 34, Seite 507

Material:

- Stahlblech
- Aluminium

Oberfläche:

- Schrankgerüst: tauchgrundiert
- Innenausbau: tauchgrundiert
- Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert

Farbe:

- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55 nur in Verbindung mit Anreihdichtung oder verschraubten Seitenwänden

Lieferumfang:

- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
- Aluminium-Sichttür vorne (180°)
- Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
- Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
- Dachblech, einteilig, geschlossen
- Bodenwanne und Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
- Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
- Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)

Hinweis:

- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann die Türöffnung in der konkreten Anwendung abweichen
- Bei Schränken mit der Höhe x Tiefe: 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sind die passenden Seitenwände optional verfügbar und werden am Schrank montiert geliefert

Approbationen:

- UL
- cUL

mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Breite mm	VE	600	600	600	600	600	HB 34, Seite
Höhe mm		800	1200	1800	2000	1800	
Tiefe mm		600	600	600	600	800	
Best.-Nr.	1 St.	5525.790	5526.790	5527.790	5529.790	5528.790	
Zubehör							
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8173.235	8170.235	8186.235	8106.235	8188.235	534
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Sockel		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	510
Kabeltrasse	1 St.	-	-	-	5502.120	-	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.060	7828.060	7828.060	7828.060	7828.080	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.060	7828.060	7828.060	7828.060	7828.060	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.062	7828.062	7828.062	7828.062	7828.082	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.062	7828.062	7828.062	7828.062	7828.062	669
Geräteboden zur Rahmenbefestigung	1 St.	7165.035	7165.035	7165.035	7165.035	7166.735	627
19"-Ausbautechnik		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Schwenkrahmen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Teilmontageplatten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	596

Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Breite mm	VE	600	600	600	600	HB 34, Seite
Höhe mm		2000	2200	2000	2200	
Tiefe mm		800	800	1000	1000	
Best.-Nr.	1 St.	5530.790	5531.790	5508.790	5513.790	

Zubehör

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8108.235	8128.235	8100.235	–	534
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Sockel		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	510
Kabeltrasse	1 St.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.080	7828.080	7828.100	7828.100	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.060	7828.060	7828.060	7828.060	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.082	7828.082	7828.102	7828.102	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.062	7828.062	7828.062	7828.062	669
Geräteboden zur Rahmenbefestigung	1 St.	7166.735	7166.735	7166.735	7166.735	627
19"-Ausbautechnik		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Schwenkrahmen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Teilmontageplatten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	596

mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Breite mm	VE	600	600	800	800	HB 34, Seite
Höhe mm		2000	2200	2000	1200	
Tiefe mm		1200	1200	600	800	
Best.-Nr.	1 St.	5510.790	5515.790	5506.790	5503.790	

Zubehör

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	–	–	8106.235	8175.235	534
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Sockel		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	510
Kabeltrasse	1 St.	5502.120	5502.120	5502.120	–	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.120	7828.120	7828.060	7828.080	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.060	7828.060	7828.080	7828.080	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.122	7828.122	7828.062	7828.082	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.062	7828.062	7828.082	7828.082	669
Geräteboden zur Rahmenbefestigung	1 St.	7166.735	7166.735	7185.035	7186.735	627
19"-Ausbautechnik		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Schwenkrahmen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Teilmontageplatten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	596

mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Breite mm	VE	800	800	800	800	HB 34, Seite
Höhe mm		1800	2000	2200	1200	
Tiefe mm		800	800	800	1000	
Best.-Nr.	1 St.	5505.790	5507.790	5512.790	5504.790	

Zubehör

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8188.235	8108.235	8128.235	8176.235	534
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Sockel		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	510
Kabeltrasse	1 St.	–	5502.120	5502.120	–	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.080	7828.080	7828.080	7828.100	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.080	7828.080	7828.080	7828.080	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.082	7828.082	7828.082	7828.102	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.082	7828.082	7828.082	7828.082	669
Geräteboden zur Rahmenbefestigung	1 St.	7186.735	7186.735	7186.735	7186.735	627
19"-Ausbautechnik		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Schwenkrahmen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Teilmontageplatten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	596

Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Breite mm	VE	800	800	800	800	HB 34, Seite
Höhe mm		2000	2200	2000	2200	
Tiefe mm		1000	1000	1200	1200	
Best.-Nr.	1 St.	5509.790	5514.790	5511.790	5516.790	
Zubehör						
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8100.235	–	–	–	534
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Sockel		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	510
Kabeltrasse	1 St.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.100	7828.100	7828.120	7828.120	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.080	7828.080	7828.080	7828.080	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.102	7828.102	7828.122	7828.122	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.082	7828.082	7828.082	7828.082	669
Geräteboden zur Rahmenbefestigung	1 St.	7186.735	7186.735	7186.735	7186.735	627
19"-Ausbautechnik		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Schwenkrahmen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	678
Teilmontageplatten		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	596



RiMatrix S

Siehe Seite 12

Neu