



Sockel, stationär für PC-TS, IW

Im Design den Gehäusen angepasst,
Höhe 100 mm, vorne überstehend.

Material:
Stahlblech, 2,0 mm

Farbe:
RAL 7035
Designelement, vorne: RAL 7015

Lieferumfang:
1 Designelement, vorne
1 Sockel-Element, hinten
2 Sockel-Blenden, seitlich

| Für Tiefe mm | Best.-Nr. PC |
|-----------------|--------------|
| 600 | 8800.920 |

+ Zubehör:

Befestigungsmöglichkeiten für:

- Doppel-Lenkrollen PC 4634.500,
siehe Seite 907,
- Nivellierfüße PS 4612.000,
siehe Seite 906,
- Befestigungsbolzen für Kabelabfangschienen
SO 2819.000,
siehe Seite 896,
- Kombi-Haltestück PS 4183.000,
siehe Seite 1007.



Filtermatte

für
 ● **Sockel-Element, belüftet**
 ● **Sockel-Element, belüftet mit Designblende**
 Zur Abdeckung der Blende im Sockel-Element.
 Der Befestigungsrahmen wird in die Sockel-
 Blende hinter der Filtermatte eingeschoben.
 Filterklasse G3 nach DIN EN 779.

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsrahmen.

| Für Schrankbreite mm | VE | Best.-Nr. DK |
|----------------------------|-------|--------------|
| 600 | 1 St. | 7561.500 |
| 800 | 1 St. | 7581.500 |

Ersatzfiltermatte

Lieferumfang:
Filtermatte ohne Befestigungsrahmen für Sockel-
Blenden bis 800 mm Breite.

| | VE | Best.-Nr. DK |
|--------------------|-------|--------------|
| Ersatzfiltermatten | 5 St. | 7582.500 |