



Seitenwand, steckbar

für TS

Seitenwand, verriegelbar mit 2 Optionen:

- Abschließbar
- Innenverriegelung.

Plug-and-play – Seitenwand im Boden einstecken, nach oben drücken und die beiden Knebel-schlösser drehen – schneller ist der seitliche Abschluss einer kompletten Schrankreihe kaum möglich.



Material:

Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe:

RAL 7035/RAL 9005

Schutzart:

IP 20/NEMA 1

Lieferumfang:

2 Seitenwände mit Knebelverschlüssen.

Hinweis:

In Kombination mit System-Chassis für die äußere Ebene müssen diese mittig ausgeklinkt sein.

Für Schränke		Best.-Nr. DK	
Höhe mm	Tiefe mm	RAL 7035	RAL 9005
800	600	7824.086	–
1000	600	7824.106	–
1200	600	7824.126	–
1200	800	7824.128	–
1200	900	7824.129	7816.129
1200	1000	7824.120	7816.120
1400	600	7824.146¹⁾	–
1400	800	7824.148	–
1600	600	7824.166	–
1600	800	7824.168	–
1800	600	7824.186	–
1800	800	7824.188	–
1800	900	7824.189	–
1800	1000	7824.180¹⁾	–
2000	600	7824.206	–
2000	800	7824.208	–
2000	900	7824.209	7816.209
2000	1000	7824.200	7816.200¹⁾
2200	600	7824.226	–
2200	800	7824.228	–
2200	900	7824.229	7816.229¹⁾
2200	1000	7824.220	7816.220¹⁾

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.



Zubehör:

TS System-Chassis 17 x 73 mm, ausgeklinkt, siehe Seite 994.

Innenverriegelung DK 7824.510, siehe Seite 919.



Schloss

für TS Seitenwand, steckbar

Mit Sicherheits-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E, im Austausch gegen die vorhandenen Knebelverschlüsse.

Lieferumfang:

4 Schlösser, 2 Schlüssel.

VE	Best.-Nr. DK
4 St.	7824.500



Innenverriegelung

für Seitenwand, steckbar

Zusätzliche Sicherheit wird durch die Verriegelungsmöglichkeit der Seitenwand von innen erreicht.

Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen verschraubt.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schranksystem	VE	Best.-Nr. DK	Best.-Nr. FR
TS	4 St.	7824.510	–
FR(i)	4 St.	–	7856.700

