



### Der Rittal Komfortgriff

Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.

**Material:**

Zink-Druckguss

**Oberfläche:**

Pulverbeschichtet

**Deutsches Patent Nr. 198 01 721**

**Deutsches Geschmacksmuster Nr. M98 00 539**

**IR Reg. Design Nr. DM/045 065 mit Wirkung für BE, CH, ES, FR, IT, NL, HU, LU Österreichisches Design-Muster Nr. 32290**

**Tschech. Design-Muster Nr. 28278**

**UK Reg. Design Nr. 2 075 910**

**Schwed. Design-Muster Nr. 64 750**

**Südkorean. Design-Muster Nr. 241 505**

**Israel. Design-Muster 30 123**

**Slowen. Design-Muster Nr. 98 500 73**

**Russisches Design-Muster Nr. 46307**

**Südafrikanisches Design-Muster Nr. 98/0865**

**Finnisches Design-Muster Nr. 20461**

**Chines. Design-Muster Nr. 983 03439**

**Austral. Design-Muster Nr. 13887**

**US-Design Patent Nr. 428,322**

**Brasil. Design Nr. DI 5801235-4**

**Jap. Muster Nr. 1 081 561**

**Taiwan. Muster Nr. 68683**

**Europa-Patent Nr. 1 049 842 mit Wirkung für FR, GB, IT**

**Jap. Patent Nr. 3 485 892**

**US-Patent Nr. 6,418,762**



### Komfortgriff

#### für Verschluss-Einsätze

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen, Ausführung F, siehe Seite 956, sowie TS Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen, siehe Seite 947. Länge: 295 mm.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	<b>8611.010</b>
RAL 7035	<b>8611.020</b>
RAL 8019	<b>8611.250</b>
RAL 9005	<b>8611.350</b>
Matt vernickelt	<b>8611.330</b>

**! Zusätzlich wird benötigt:**

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, Sichttür IW, siehe Seite 934. Befestigungsadapter für Montage an Design-Sichttür 180°, siehe Seite 935.



### Komfortgriff

#### für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze

Mit zusätzlicher Lasche (Bohrungsdurchmesser 8 mm) für ein Vorhängeschloss. Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen, Ausführung F, siehe Seite 956, sowie TS Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen, siehe Seite 947. Länge: 295 mm.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	<b>8611.030</b>
RAL 7035	<b>8611.290</b>
RAL 8019	<b>8611.260</b>

**! Zusätzlich wird benötigt:**

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, Sichttür IW, siehe Seite 934. Befestigungsadapter für Montage an Design-Sichttür 180°, siehe Seite 935.



### Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze

Zum Einbau in die Komfortgriffe für Verschluss-Einsätze.

Ausführung	Best.-Nr. TS
Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E	<b>8611.180<sup>1)</sup></b>
Druckknopf-Einsatz	<b>8611.190</b>
Druckknopf- und Sicherheits-Einsatz, Schließung Nr.12321; andere Schließung nicht möglich	<b>8611.200<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> mit 2 Schlüsseln