

# Dach/Wandbefestigung

## Dach



### Dachbleche

#### für SV-TS

Für SV-TS 8 Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriedach anderer TS Schränke.

#### Material:

Stahlblech, 1,5 mm

#### Oberfläche:

Strukturlack

#### Farbe:

RAL 7035

#### Lieferumfang:

Inkl. Befestigungszubehör.

### IP 55, geschlossen

Für Schränke		VE	Best.-Nr. SV
Breite mm	Tiefe mm		
300	600	1 St.	9671.636
400	600	1 St.	9671.646
600	600	1 St.	9671.666
800	600	1 St.	9671.686
300	800	1 St.	9671.638
400	800	1 St.	9671.648
600	800	1 St.	9671.668
800	800	1 St.	9671.688

### IP 43, mit Belüftungsöffnung Aufbauhöhe: 93 mm

Für Schränke		VE	Best.-Nr. SV
Breite mm	Tiefe mm		
300	600	1 St.	9671.736
400	600	1 St.	9671.746
600	600	1 St.	9671.766
800	600	1 St.	9671.786
300	800	1 St.	9671.738
400	800	1 St.	9671.748
600	800	1 St.	9671.768
800	800	1 St.	9671.788

### IP 2X, mit Belüftungsöffnung Aufbauhöhe: 72 mm

Für Schränke		VE	Best.-Nr. SV
Breite mm	Tiefe mm		
400	600	1 St.	9671.846
600	600	1 St.	9660.235
800	600	1 St.	9660.245
1000	600	1 St.	9660.255
1200	600	1 St.	9660.265
400	800	1 St.	9671.848
600	800	1 St.	9659.525
800	800	1 St.	9659.535
1000	800	1 St.	9659.545
1200	800	1 St.	9659.555

### Für Kabeleinführungsflansche

Für Schränke		Benötigte Anzahl Flansche	VE	Best.-Nr. SV
Breite mm	Tiefe mm			
600	400	2 St.	1 St.	9665.943
850	400	3 St.	1 St.	9665.953
1100	400	4 St.	1 St.	9665.963
300	600	2 St.	1 St.	9671.536
400	600	3 St.	1 St.	9671.546
600	600	4 St.	1 St.	9665.903
800	600	8 St.	1 St.	9671.586
850	600	6 St.	1 St.	9665.913
1100	600	8 St.	1 St.	9665.923
300	800	2 St.	1 St.	9671.538
400	800	4 St.	1 St.	9671.548
600	800	8 St.	1 St.	9671.568
800	800	8 St.	1 St.	9671.588

### Mit Druckentlastungsklappe Aufbauhöhe: 25 mm

Für Schränke		VE	Best.-Nr. SV
Breite mm	Tiefe mm		
400	600	1 St.	9671.446
600	600	1 St.	9660.935
800	600	1 St.	9660.945
1000	600	1 St.	9660.955
1200	600	1 St.	9660.965
400	800	1 St.	9671.448
600	800	1 St.	9671.468
800	800	1 St.	9671.488

Lieferzeit auf Anfrage.

#### Zusätzlich wird benötigt:

Kabeleinführungsflansche, siehe Seite 623.