

Anreih-Systeme TS 8



Systemausbau Seite 537 **NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 – 3** Seite 306/307 **SV-Komponenten** ab Seite 327

Material:
Stahlblech

Oberfläche:
– Schrankgerüst: tauchgrundiert
– Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
– Bodenbleche: verzinkt

Farbe:
RAL 7035

Schutzart:
Bis IP 54, abhängig von der Beplankung.

Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit Tür(en), 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz
- Dach
- Rückwand
- Bodenbleche, dreigeteilt
- TS System-Chassis.

Prüfung:

- Bauartnachweis nach IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

Detailzeichnungen/ Technische Informationen:
Finden Sie im Internet.

Foto zeigt ein Ausbaubeispiel, entspricht nicht der Lieferform.

1 SV-TS 8 Schaltschränke für Rittal Ri4Power-Anwendungen (Tiefe 600 mm)

Ohne Montageplatte							
Breite mm		VE	600	800	1000	1200	Seite
Höhe mm			2000	2000	2000	2000	
Tiefe mm			600	600	600	600	
Best.-Nr. SV		1 St.	9660.605¹⁾	9660.635¹⁾	9660.695¹⁾	9660.655¹⁾	
Technische Daten entsprechen Best.-Nr. TS			8606.500	8806.500	8006.500	8206.500	76
Tür(en)			1	1	2	2	
Gewicht (kg)			76,0	92,6	113,7	137,6	
Sockel							
Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.600	8601.800	8601.000	8601.200	543
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	543
Blenden seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.060	8601.060	8601.060	544
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.060	8602.060	8602.060	544
Flex-Block	siehe Seite 540						
Nivellier-Element für Sockel	siehe Seite 546						
Zubehör							
Kabelabfangschienen		2 St.	4191.000	4192.000	4336.000	4196.000	717
Kabeleinführungsbleche ²⁾		2 St.	8800.060	8800.080	–	–	701
		4 St.	–	–	8800.100	8800.120	701
Seitenwände		2 St.	8106.235	8106.235	8106.235	8106.235	567
Dachbleche ³⁾ für Schutzart/Ausführung	IP 43/belüftet	1 St.	9671.766	9671.786	–	–	622
	IP 2X/belüftet	1 St.	9660.235	9660.245	9660.255	9660.265	622
Dachbleche für Kabeleinführungsflansche ³⁾		1 St.	9665.903	9671.586	–	–	622
Dachbleche mit Druckentlastungsklappe ³⁾		1 St.	9660.935	9660.945	9660.955	9660.965	622
Berührungsschutzabdeckung für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten ⁴⁾		1 Satz	9660.460	9660.470	9660.480	9660.490	343
Befestigungswinkel		24 St.	9660.090	9660.090	9660.090	9660.090	344
Blindabdeckung	siehe Seite 344						
Alternative Verschluss-Systeme	siehe Seite 600						
Schrankausstattung	siehe Seite 592						
Funktionsraumausstattung	siehe Seite 345						

¹⁾ Ohne Montageplatte. ²⁾ Kabeleinführungstüllen, siehe Seite 702. ³⁾ Zum Austausch gegen das TS Seriendach.

⁴⁾ Einsatz nur bei Montage des Maxi-PLS Systems im Rückbereich.