

Sockel

Sockel



Nivellierfüße

Zur direkten Montage unter dem Sockel TS und Sockel, komplett. Für die ungehinderte Zugänglichkeit, z. B. zur Bodenreinigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Belastbarkeit:

- Max. zulässige statische Last: 400 kg je Nivellierfuß

Verstellbereich:

- M12: 55 mm – 125 mm
- M16: 45 mm – 120 mm

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Gewinde	VE	Best.-Nr.
M12	4 St.	2889.000
M16	4 St.	2890.000

➡ Alternativ kann eingesetzt werden:

- Nivellierfüße Hygienic Design, siehe Seite 172



Traverse

für TS, SE, CM, TP, PC, IW
verstellbar

- Zur Erhöhung der Standsicherheit
- Höhe 70 mm
- Aus Gehäusetiefe einstellbar

Zur Erhöhung der Standsicherheit steht die Traverse vorne und hinten 138 mm über dem Bodenrahmen des Schrankes vor. Das hintere Teil kann für die tieferen Schränke ausgezogen und wieder verschraubt werden. Zum Verschrauben an Boden und Schrank mit Montageöffnung seitlich, vorne und hinten. Rollen und Nivellierfüße können an den angeschweißten Muttern M12 befestigt werden.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- RAL 7015

Für Gehäusetiefe mm	VE	Best.-Nr.
400	2 St.	8601.450
500		
600	2 St.	8601.680
800		

⊕ Zubehör:

- Doppel-Lenkrollen 6148.000, 7495.000, siehe Seite 522
- Nivellierfüße 4612.000, 7493.100, siehe Seite 521

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Kippschutz

für TS-IT

Der ausziehbare Kippschutz kann nachträglich schnell und einfach an den unteren Schrankrahmen der Serverschränke montiert werden und wird nur im Bedarfsfall ausgezogen.

Belastbarkeit:

- Bis zu max. 150 kg statische Last

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Der Kippschutz kann nicht zusammen mit Bodenblech bzw. -rahmen oder Sockel eingesetzt werden

Schrantiefe mm	Best.-Nr.
1000	7825.250

⊕ Zubehör:

- Nivellierfüße, siehe Seite 521 und/oder
- Transport-Kit, siehe Seite 522

