

Nivellierfüße

für TS, TS-IT, SE, PC, IW

Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen. Befestigungsgewinde M12. Wahlweise mit Innensechskant zur Verstellung von der Schrankinnenseite.

Belastbarkeit:

- Max. zulässige statische Last: ca. 300 kg je Nivellierfuß

Innensechskant	Verstellhöhe	VE	Best.-Nr.
ohne	18 – 43 mm	4 St.	4612.000
mit	18 – 63 mm	4 St.	7493.100

Zusätzlich wird benötigt:

- Für die Montage am TS Sockel: Sockel-Adapter 8800.220, siehe Seite 522
- Für die Montage am Sockel-System Flex-Block: Adapterhülse 8000.500, siehe Seite 522

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



Nivellierfüße

für FlatBox

M10 x 20 mm

Zum Einschrauben im Gehäuseboden bei Verwendung als Stand- oder Tischgehäuse. Schlüsselweite 17, Befestigungsgewinde Innensechskant 30.

VE	Best.-Nr.
4 St.	7507.740



Nivellierfüße

85 – 115 mm hoch

Zur Montage an TS, SE- und PC-Schränken, für einfachere Bodenreinigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ±15 mm.

Höhe: 100 mm

Belastbarkeit:

- Max. zulässige statische Last: 350 kg je Nivellierfuß

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör zum Schrank

VE	Best.-Nr.
4 St.	2859.000

Alternativ kann eingesetzt werden:

- Nivellierfüße Hygienic Design, siehe Seite 172

