

# Wände

## Seitenwände



### Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech

#### für TS, TS-IT

- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche

#### Material:

- Stahlblech 1,5 mm

#### Oberfläche:

- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

#### Farbe:

- RAL 7035

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

#### Hinweis:

- Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
- Bestückbare Fläche:  
Außenabmessung -100 mm

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
800	600	2 St.	<b>8173.235</b>
1000	600	2 St.	<b>8174.235</b>
1200	500	2 St.	<b>8115.235</b>
1200	600	2 St.	<b>8170.235</b>
1200	800	2 St.	<b>8175.235</b>
1200	1000	2 St.	<b>8176.235</b>
1400	500	2 St.	<b>8145.235</b>
1400	600	2 St.	<b>8146.235</b>
1400	800	2 St.	<b>8148.235</b>
1600	500	2 St.	<b>8165.235</b>
1600	600	2 St.	<b>8166.235</b>
1600	800	2 St.	<b>8168.235</b>
1800	400	2 St.	<b>8184.235</b>
1800	500	2 St.	<b>8185.235</b>
1800	600	2 St.	<b>8186.235</b>
1800	800	2 St.	<b>8188.235</b>
1800	1000	2 St.	<b>8180.235</b>
2000	400	2 St.	<b>8104.235</b>
2000	500	2 St.	<b>8105.235</b>
2000	600	2 St.	<b>8106.235</b>
2000	800	2 St.	<b>8108.235</b>
2000	1000	2 St.	<b>8100.235</b>
2200	600	2 St.	<b>8126.235</b>
2200	800	2 St.	<b>8128.235</b>



#### Zubehör:

- Erdungsbänder, siehe Seite 644
- Flachteilhalter, innen, siehe Seite 535, bei schweren Einbauten und hohen dynamischen Belastungen



### Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl

#### für TS

- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Erdungsbolzen mit Kontaktfläche

#### Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

#### Oberfläche:

- Strichschliff, Korn 400

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
1800	400	2 St.	<b>8700.840</b>
1800	500	2 St.	<b>8700.850</b>
2000	600	2 St.	<b>8700.060</b>



#### Zubehör:

- Flachteilhalter, innen, siehe Seite 535, bei schweren Einbauten und hohen dynamischen Belastungen