

Anreihrahmen, IP 66/NEMA 4, NEMA 4X

für TS

Zum Anreihen von Schaltschrank-Systemen.

- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter
- Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
- Beidseitig geschäumt

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Oberfläche:

- Strichschliff, Korn 400

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

Schutzart NEMA:

- NEMA 4
- NEMA 4X

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
2000	600	1 St.	8700.010



Flachteilhalter, innen

für TS

zur zusätzlichen Fixierung von Seiten- oder Rückwand bei schweren Einbauten und hohen dynamischen Belastungen.

VE	Best.-Nr.
10 St.	8800.071



Scharniere

für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang. Die Montage ist wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite möglich. Die 3 Flachteilhalter gegen die Scharniere tauschen. Die Schutzart des Schrankes bleibt trotz Scharnierung erhalten.

Material:

- Zink-Druckguss

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	VE	Best.-Nr.
RAL 7035	6 St.	8800.110

Hinweis:

- Nur bei Verwendung eines 180°-Türscharniers (siehe Seite 574) können Scharniere der Seitenwand und Tür am selben Schrankprofil montiert werden
- Wichtig: Rote Flächen (Seitenwände) scharniert und unscharniert müssen immer gegenüberliegen, blaue Flächen (Türen/Rückwände) müssen immer gegenüberliegen
- An jedem vertikalen Schrankprofil darf nur eine Fläche scharniert werden

