

Wände

Seitenwände



Seitenwand, geteilt

für TS-IT

- Einfaches Handling und werkzeuglose Montage
- Schnellverschluss inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
- Innenverriegelung enthalten (kein Öffnen per Schlüssel möglich)
- Verschluss mit Chassis, Kabelabfangschiene auf äußerer Montageebene überbaubar
- Geeignet für IT-Klimatisierung und Racklöschung

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- 1 Oberteil
- 1 Unterteil
- Erdungsleiter
- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
1800	800	1 St.	5501.000
2000	600	1 St.	5501.010
2000	800	1 St.	5501.020
2000	1000	1 St.	5501.030
2000	1200	1 St.	5501.040
2200	800	1 St.	5501.050
2200	1000	1 St.	5501.060
2200	1200	1 St.	5501.070



Seitenwand, abschließbar

für TS, TS-IT

- Einfach oben einhängbar
- Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr. 3524 E
- Erdungsbolzen mit Kontaktfahne

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
1200	800	2 St.	7824.128
1200	1000	2 St.	7824.120
1800	800	2 St.	7824.188
2000	600	2 St.	7824.206
2000	800	2 St.	7824.208
2000	1000	2 St.	7824.200
2200	800	2 St.	7824.228
2200	1000	2 St.	7824.220



Innenverriegelung

für Seitenwand, abschließbar

Zusätzliche Sicherheit wird durch die Verriegelungsmöglichkeit der Seitenwand von innen erreicht. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen verschraubt.

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schranksystem	VE	Best.-Nr.
TS	4 St.	7824.510



Lack

Zum Ausbessern, bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

	Farbe RAL	Best.-Nr.
Lackstift 12 ml	7035	2436.735
Lackdose 1000 ml	7035	2438.735
Spraydose 150 ml	7022	2581.000
	7035	2440.735

