

# Türen/Verschlüsse

## Ausbauzubehör für modulare Frontgestaltung TS

### Montagelochleisten

#### für Teiltüren

Zum nachträglichen Anbau. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Lochraster und können für individuelle Anbauten an der Türrückseite verwendet werden, z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.

Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm

#### Material:

– Stahlblech, 1 mm

#### Oberfläche:

– Verzinkt

#### Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	Länge mm	Für Teiltürhöhe mm	VE	Best.-Nr.
400	298	150 – 800	10 St.	<b>9671.204</b>
600	498	150 – 800	10 St.	<b>9671.206</b>
800	698	150 – 800	10 St.	<b>9671.208</b>



### Frontblenden, oben

#### für TS

Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltür enthalten.

#### Material:

– Stahlblech, 2 mm

#### Oberfläche:

– Strukturlack

#### Farbe:

– RAL 7035

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 54

#### Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
400	100	1 St.	<b>9672.314</b>
400	300	1 St.	<b>9672.324</b>
600	100	1 St.	<b>9672.316</b>
600	300	1 St.	<b>9672.326</b>
800	100	1 St.	<b>9672.318</b>
800	300	1 St.	<b>9672.328</b>



### Frontblenden, unten

#### für TS

Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Wird die Ausführung IP 2X gewählt, so ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X zu wählen. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.

#### Material:

– Stahlblech, 2 mm

#### Oberfläche:

– Strukturlack

#### Farbe:

– RAL 7035

#### Lieferumfang:

– Frontblende inkl. Trennsteg

– Inkl. Befestigungsmaterial

#### Schutzart IP 54

Für Schrankbreite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
400	100	1 St.	<b>9672.334</b>
400	300	1 St.	<b>9672.344</b>
600	100	1 St.	<b>9672.336</b>
600	300	1 St.	<b>9672.346</b>
800	100	1 St.	<b>9672.338</b>
800	300	1 St.	<b>9672.348</b>

#### Schutzart IP 2X

Für Schrankbreite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr.
400	300	1 St.	<b>9672.354</b>
600	300	1 St.	<b>9672.356</b>
800	300	1 St.	<b>9672.358</b>

#### Zusätzlich wird benötigt:

Dachblech IP 2X, siehe Seite 583

#### Zubehör:

Aufrüstkitt IP 4X, siehe Seite 555

