

# Türen/Verschlüsse

## Sichtfenster/Bedientableaus

### Sichtfenster

Für Anbau an

- AE anstelle Tür
- Flächen

Max. Einbautiefe: (Tiefe -4 mm)

Sichtbare Fläche:

(Breite -60 mm) x (Höhe -60 mm)

#### Material:

- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
- Glasscheibe: Acrylglas

#### Schutzart nach IEC 60 529:

- IP 54

#### Lieferumfang:

- Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E

#### Tiefe = 34 mm

Einsetzbar als Türvariante bei	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1050.500, 1350.500 1007.600	497	497	<b>2733.000</b>
-	597	197	<b>2734.000</b>
1039.500, 1339.500 1009.600, 7641.000	597	377	<b>2730.000</b>
1010.500, 1054.500 1060.500, 1360.500 7643.000	597	597	<b>2731.000</b>
1012.500, 1076.500 1376.500, 7645.000	597	757	<b>2732.000</b>

#### Tiefe = 60 mm

Einsetzbar als Türvariante bei	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.
1050.500, 1350.500 1007.600	497	497	<b>2763.000</b>
1039.500, 1339.500 1009.600, 7641.000	597	377	<b>2760.000</b>
1010.500, 1054.500 1060.500, 1360.500 7643.000	597	597	<b>2761.000</b>
1012.500, 1076.500 1376.500, 7645.000	597	757	<b>2762.000</b>



### Klappbare FT-Arretierung

Durch eine Gasdruckfeder bleibt das Sichtfenster sicher offen (oben oder seitlich).

Bei geschlossenem Sichtfenster verschwindet die Gasdruckfeder im Rahmenprofil.

VE	Best.-Nr.
2 St.	<b>2772.000</b>



### Acrylglashaube

Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E.

#### Material:

- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken
- Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben

#### Schutzart nach IEC 60 529:

- IP 54

#### Acrylglashauben, 482,6 mm (19)

HE	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.
3	320	158	47,5	<b>2780.000</b>
3	534	158	47,5	<b>2781.000</b>
6	534	291,5	47,5	<b>2782.000</b>
9	534	425	47,5	<b>2796.000</b>

Max. Einbautiefe: 43 mm

Sichtbare Fläche:

(Breite -40 mm) x (Höhe -20,5 mm)

#### Metrische Acrylglashauben

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.
400	200	47,5	<b>2784.000</b>
400	400	47,5	<b>2785.000</b>
500	200	47,5	<b>2786.000</b>
500	400	47,5	<b>2787.000</b>
600	200	47,5	<b>2788.000</b>
600	400	47,5	<b>2789.000</b>

Max. Einbautiefe: 43 mm

Sichtbare Fläche:

(Breite -40 mm) x (Höhe -20,5 mm)

