

Türen/Verschlüsse

Verschluss-Systeme



Mehrfachverriegelung

für 6 Vorhängeschlösser

Die ideale Lösung, wenn für Wartungs- und Reparaturarbeiten eine individuelle Zugangsberechtigung für mehrere Personen realisiert werden soll.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

VE	Best.-Nr.
2 St.	2493.500



Schlosskastenabdeckung

plombierbar

Für alle Schranktypen mit Rittal spezifischen Schlosskästen einsetzbar, wie z. B. AE und EB.

Material:

- Polyamid

Farbe:

- RAL 7035

VE	Best.-Nr.
2 St.	2476.000



Sicherheitsverriegelung

Für Türen, zum Schutz vor Berührung spannungsführender elektrischer Betriebsmittel bei eingeschaltetem Hauptschalter.

Funktion:

- Verriegelung der Tür bei eingeschaltetem Hauptschalter
- Netzfreigabe (Spannung) nur bei geschlossener Tür
- Überwachung des Verriegelungsmagneten durch zusätzlichen Schließkontakt

Lieferumfang:

- Verriegelung
- Betätiger
- Haltewinkel
- Befestigungsmaterial

Anschlussspannung für Verriegelungsmagnet	Best.-Nr.
230 V AC 11 VA	2416.000
24 V DC 8 W	2418.000
120 V AC 8 VA	2419.000



! Zusätzlich wird benötigt:

- Bei doppeltürigen Schränken (für die überlapende Tür zur Meldung „Schaltschranktür geschlossen“): Türpositionsschalter 4127.010, siehe Seite 639