

# Dach/Wandbefestigung

## Dach



### Distanzstücke

#### für Dachblech TS

Für die Anhebung des TS Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen.  
Für Krantransport nicht geeignet!

Gewinde: M12

#### Material:

– Sechskantprofilstahl

#### Oberfläche:

– Verzinkt

#### Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	VE	Best.-Nr.
10	4 St.	<b>2422.000</b>
20	4 St.	<b>2423.000</b>
50	4 St.	<b>7967.000</b>



### Transportösen

#### für TS, SE

Für den Krantransport der Schaltschränke, sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten.

Gewinde: M12

#### Lieferumfang:

– 4 Ringschrauben M12  
– 4 Fächerscheiben A 12.5

Material	VE	Best.-Nr.
Stahlblech verzinkt Cl 5	4 St.	<b>4568.000</b>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	4 St.	<b>4568.500</b>



### Transportösen

#### für CM

Für den Krantransport der Schaltschränke, mit Verstärkungsblech zum Unterlegen.  
Montage über zwei im CM oben vorhandene Bohrungen.

Gewinde: M12

#### Lieferumfang:

– Transportösen  
– Verstärkungsbleche

VE	Best.-Nr.
2 St.	<b>2509.500</b>



### Transportösen

#### für AE

Für den Krantransport der Schaltschränke, mit Verstärkungsblech zum Unterlegen.

Gewinde: M12

#### Lieferumfang:

– Transportösen  
– Verstärkungsbleche

VE	Best.-Nr.
4 St.	<b>2509.000</b>