

## Befestigungselemente

### Federmutter M5

Für

- Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm
- Optipanel ab Einbautiefe 100 mm
- Compact-Panel

Die Feder sorgt für sicheren Halt gegen ungewolltes Verschieben.

Weiterer Innenausbau z. B. mit

- Montagewinkel 4597.000 (siehe Seite 617) oder
- Montagewinkel für Innenausbau 6205.100 (siehe Seite 617)

#### Material:

– Stahl, verzinkt

VE	Best.-Nr.
50 St.	<b>6108.000</b>



### Einpressmuttern M6

für KS

Zur Befestigung von Einbauteilen an den angepressten Befestigungsnocken in der Tür und an der Gehäuserückwand.

Eindrehbare Schraubenlänge 8 mm.

VE	Best.-Nr.
20 St.	<b>1482.000</b>



### Innensechsrund-Schrauben

M6 x 12 passend für

- Aufrastmutter (8800.806)
- Schiebemutter (4179.000)
- Käfigmutter (4164.000)
- Einsteckmutter (4162.000)

M8 x 12 passend für

- Aufrastmutter (8800.808)

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Schraubenart	Maße mm	VE	Best.-Nr.
Innensechsrund-Schrauben	M6 x 12	300 St.	<b>2504.500</b>
	M8 x 12	300 St.	<b>2504.800</b>
Innensechsrund-Blechschraven	5,5 x 13	300 St.	<b>2486.500</b>
Innensechsrund-Blechschraven für Edelstahl	5 x 13	300 St.	<b>2486.300</b>
Gewindeformende Schrauben:	Sechskantschrauben	M5 x 10	500 St. <b>2504.000</b>
		M5 x 12	500 St. <b>2488.000</b>
	Senkkopfschrauben	M5 x 12	500 St. <b>2489.000</b>
		M5 x 12	500 St. <b>2489.500</b>
Bohrschrauben	ST 4,8 x 16	300 St.	<b>2487.000</b>

### Innensechsrund-Blechschraven

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

### Gewindeformende Schrauben

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

### Bohrschrauben

Ankören, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang.

Für Blechstärke: 0,8 – 3 mm

Länge: 16 mm

Nutzlänge: 9,5 mm

Schlüsselweite: 8 mm

