

Anreih-Systeme TS 8



Systemausbau Seite 507 **Ausbauzubehör für modulare Frontgestaltung TS** Seite 552 **Funktionsraumausstattung** Seite 283

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Prüfgrundlage:

- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Bis IP 54, abhängig von der Beplankung

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Lieferumfang:

- Schrankgerüst
- Rückwand
- Bodenbleche, dreigeteilt

Modulschränke, Höhe 2000 mm

Breite mm	VE	400	600	800	400	600	800	Seite
Höhe mm		2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Tiefe mm		600	600	600	800	800	800	
Best.-Nr.	1 St.	9670.406	9670.606	9670.806	9670.408	9670.608	9670.808	
Gewicht kg		43,8	51,0	61,0	46,0	53,7	64,2	
Zubehör								
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8106.235	8106.235	8106.235	8108.235	8108.235	8108.235	534
Flex-Block Eckstücke, 100 mm	1 Satz	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	511
Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen, für Breite	1 Satz	8100.400	8100.600	8100.800	8100.400	8100.600	8100.800	511
Flex-Block Blenden, 100 mm, geschlossen, für Tiefe	1 Satz	8100.600	8100.600	8100.600	8100.800	8100.800	8100.800	511
Flex-Block Eckstücke, 200 mm	1 Satz	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	511
Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen, für Breite	1 Satz	8200.400	8200.600	8200.800	8200.400	8200.600	8200.800	511
Flex-Block Blenden, 200 mm, geschlossen, für Tiefe	1 Satz	8200.600	8200.600	8200.600	8200.800	8200.800	8200.800	511
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8601.400	8601.600	8601.800	8601.400	8601.600	8601.800	513
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.060	8601.060	8601.080	8601.080	8601.080	514
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8602.400	8602.600	8602.800	8602.400	8602.600	8602.800	513
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.060	8602.060	8602.080	8602.080	8602.080	514
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	520
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	545
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Dachbleche		s. Seite	583					
Teiltüren		s. Seite	552					
Frontblenden, oben		s. Seite	553					
Frontblenden, unten		s. Seite	553					