

Anreih-Systeme TS 8



Systemausbau Seite 613 ISV-Ausbaumodule Seite 381 TS Schrank (BxT 600 x 400/600 mm) Seite 74

Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Prüfgrundlage:

- IEC 61 439-1/-2

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Schutzart NEMA:

- NEMA 12

Lieferumfang:

- Schrankgerüst mit Tür(en)
- Bodenbleche, dreigeteilt
- Rückwand
- Dachblech
- 4 Transportösen
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

Installations-Verteiler

Breite mm	VE	850	850	1100	1100	Seite
Höhe mm		2000	2000	2000	2000	
Tiefe mm		400	600	400	600	
Best.-Nr.	1 St.	9666.955	9666.915	9666.965	9666.925	
Gewicht kg		111,0	117,0	146,0	156,0	
Tür(en)		1	1	2	2	
Zusätzlich wird benötigt						
Einbausatz	1 St.	9666.911	9666.911	9666.921	9666.921	380
Montageprofil	2 St.	9666.712	9666.712	9666.712	9666.712	387
Tiefentraverse	2 St.	-	-	9666.731	9666.731	387
Zubehör						
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8104.235	8106.235	8104.235	8106.235	643
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	2 St.	8601.850	8601.850	8601.300	8601.300	619
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	2 St.	8601.040	8601.060	8601.040	8601.060	620
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	2 St.	8602.850	8602.850	8602.100	8602.100	619
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	2 St.	8602.040	8602.060	8602.040	8602.060	620
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
Dachbleche für Kabeleinführungsflansche	1 St.	9665.953	9665.913	9665.963	9665.923	693
Kabeleinführungsflansche		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	694
Anreihwinkel	4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	655
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	654