

# Systemausbau



## Nivellierfüße HD

### Vorteile:

- Minimierung von Reinigungszeiten durch komplett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde
- Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte
- Anreihungen auch bei Bodenschrägen realisierbar durch großen Nivellierbereich
- Design nach EHEDG Vorschriften, inkl. Zertifizierung

### Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

### Belastbarkeit:

- Max. 7000 N statisch je Nivellierfuß

### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen

### Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

Ausführung	Gewinde	Verstellbereich mm	VE	Best.-Nr.
ohne Bodenbefestigung	M12	122 - 175	4 St.	<b>4000.240</b>
mit Bodenbefestigung	M12	122 - 175	4 St.	<b>4000.250</b>

## Profilschienen-Zusatzbefestigung

### für TS IT

Wirkt einer Verwindung der Profilschienen bei ungleich verteilter Last entgegen. Sie wird direkt zwischen Profilschiene und einem Montageprofil auf der äußeren Montageebene des TS Rahmengerüsts befestigt.

### Material:

- Stahlblech

### Oberfläche:

- Lackiert

### Farbe:

- RAL 9005

### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr.
600	2 St.	<b>5501.225</b>
800	2 St.	<b>5501.235</b>

### ! Zusätzlich wird benötigt:

- TS System-Chassis 17 x 73 mm, siehe Handbuch 34, Seite 606

### 🔪 Montagehinweis:

- Für die äußere Montageebene wird zusätzlich das TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt

## Schottwand

### für TS IT

Zum Einschub, hängend, zwischen zwei Schränken. Mit jeweils 3 Bohrungen Ø 40 mm in allen 4 Eckbereichen zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Bohrungen mit beiliegenden Stufennippeln verschließbar. Zur Kabeldurchführung einfach Stufe entsprechend des gewünschten Querschnittes abschneiden.

### Material:

- Schottwand: Stahlblech
- Stufennippel: Kunststoff nach UL 94-HB

### Oberfläche:

- Schottwand: verzinkt

### Lieferumfang:

- Inkl. 12 Stufennippel Ø 40 mm

### Hinweis:

- Anreihverbinder TS 8800.490 verwenden. Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung. Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden.

Für Schrankhöhe mm	Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
2200	1000	1 St.	<b>7831.725</b>

### + Zubehör:

- Anreihverbinder, außen, siehe Handbuch 34, Seite 544