



Modulbleche

für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Material:

- Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Für die passende Auswahl der Modulbleche bitte folgendes beachten:
 $B1 = \text{Schrankbreite (B)} - 150 \text{ mm}$
 $T1 = \text{Schranktiefe (T)} - 50 \text{ mm}$

Ausführung Ausgleichsblech

Breite mm	Tiefe mm	Für Schrankbreite mm	Best.-Nr.
450	50	600	7526.750
450	150	600	7526.755
650	50	800	7526.790
650	150	800	7526.795

Ausführung belüftet

Breite mm	Tiefe mm	Für Schrankbreite mm	Best.-Nr.
450	200	600	7526.829
650	200	800	7526.834

Ausführung geschlossen

Breite mm	Tiefe mm	Für Schrankbreite mm	Best.-Nr.
450	200	600	7526.760
450	550	600	7526.770
450	750	600	7526.780
650	200	800	7526.800
650	550	800	7526.785
650	750	800	7526.820

Ausführung mit Bürstenleiste

Breite mm	Tiefe mm	Für Schrankbreite mm	Best.-Nr.
450	200	600	7526.850
650	200	800	7526.860

