

Türen/Verschlüsse

Türvarianten



Sichttür

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Material:

- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- Rahmen und Eckstücke: RAL 7035
- Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Sichttür
- Stangen-Verschluss mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
- 180°-Scharniere (4 Stück)

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm	
600	1800	8618.000
800	1800	8618.010
600	2000	8618.020
800	2000	8618.030
600	2200	8618.040
800	2200	8618.050

! Zusätzlich wird benötigt:

- Bei Montage anstelle der Rückwand oder Doppeltür: Verschlussteile für Rahmen 8618.110, siehe Seite 110

+ Zubehör:

- Verschluss-System, siehe Seite 120



Verschlusssteile

Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.

Material:

- Zink-Druckguss

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	8618.110



Schloss- und Nebentür

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- 2 Türen inkl. Türrohrrahmen, Scharniere und Verschlusssteile

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm	
800	2000	8618.120

+ Zubehör:

- Verschluss-System, siehe Seite 120