

Türen/Verschlüsse

Ausbauzubehör für modulare Frontgestaltung

Teiltüren

Der Türanschlag ist wahlweise rechts oder links möglich. Die Befestigung der Teiltür erfolgt boh-rungslos am Schrank. Bei Teiltüren ohne Sicht-scheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung A.

Material:

- Teiltür: Stahlblech, 2 mm
- Sichtscheibe: 3 mm Einscheibensicherheitsglas

Oberfläche:

- Strukturlack

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Inkl. Trennsteg, Scharniere und Verschlusssteile
- Inkl. Befestigungsmaterial

! Zusätzlich wird benötigt:

- Frontblenden, oben, siehe Seite 116 oder Blende, oben scharniert, siehe Seite 117
- Frontblenden, unten, siehe Seite 116

+ Zubehör:

- Monitorrahmen 2305.000, siehe Seite 130
- Verschluss-Einsätze, Ausführung A, siehe Seite 123
- Montagelochleisten, siehe Seite 116

Für Schrankbreite 400 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
200	-	1 St.	9682.142
300	-	1 St.	9682.143
400	-	1 St.	9682.144
600	-	1 St.	9682.146
800	-	1 St.	9682.148
1000	-	1 St.	9682.140
1200	-	1 St.	9682.152
1400	-	1 St.	9682.154
1600	-	1 St.	9682.156
1800	-	1 St.	9682.158
2000	-	1 St.	9682.150

Für Schrankbreite 600 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
150	-	1 St.	9682.161
200	-	1 St.	9682.162
300	-	1 St.	9682.163
400	-	1 St.	9682.164
600	-	1 St.	9682.166
600	■	1 St.	9682.167
800	-	1 St.	9682.168
800	■	1 St.	9682.169
1000	-	1 St.	9682.160
1200	-	1 St.	9682.172
1400	-	1 St.	9682.174
1600	-	1 St.	9682.176
1800	-	1 St.	9682.178
2000	-	1 St.	9682.170

Für Schrankbreite 800 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
150	-	1 St.	9682.181
200	-	1 St.	9682.182
300	-	1 St.	9682.183
400	-	1 St.	9682.184
600	-	1 St.	9682.186
600	■	1 St.	9682.187
800	-	1 St.	9682.188
1000	-	1 St.	9682.180
1200	-	1 St.	9682.192
1400	-	1 St.	9682.194
1600	-	1 St.	9682.196
1800	-	1 St.	9682.198
2000	-	1 St.	9682.190

Für Schrankbreite 1000 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
400	-	1 St.	9682.104
600	-	1 St.	9682.106
800	-	1 St.	9682.108

Für Schrankbreite 1200 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
400	-	1 St.	9682.124
600	-	1 St.	9682.126
800	-	1 St.	9682.128

