

Wände

Seitenwände



Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech

- Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
- Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
- Ein-Mann-Montage
- Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage

Material:

- Stahlblech, 1,5 mm

Oberfläche:

- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
1200	500	2 St.	8115.245
1400	500	2 St.	8145.245
1600	500	2 St.	8165.245
1600	600	2 St.	8166.245
1600	800	2 St.	8168.245
1800	400	2 St.	8184.245
1800	500	2 St.	8185.245
1800	600	2 St.	8186.245
2000	400	2 St.	8104.245
2000	500	2 St.	8105.245
2000	600	2 St.	8106.245
2000	800	2 St.	8108.245
2200	600	2 St.	8126.245
2200	800	2 St.	8128.245

+ **Zubehör:**

- Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech, siehe Seite 97



Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl

- Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
- Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
- Ein-Mann-Montage
- Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Oberfläche:

- Strichschliff, Korn 400

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
1800	400	2 St.	8700.030
1800	500	2 St.	8700.040
2000	600	2 St.	8700.050