

Anschlussblock

Material:

Chassis

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Abdeckung

- ABS
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

3 Klemmen inkl. Abdeckung.

Hinweis:

Bei Einsatz der Klemme auf 2-poligen Sammelschienen (SV 9340.040) muss die Klemme für den Anschluss an der PE-Sammelschiene um 180° gedreht werden.

Technische Informationen:

Finden Sie im Internet.

Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.



| Abgang | VE | oben/unten | oben/unten | Seite |
|--|-------|----------------------|--------------------|-------|
| Anschluss von Rundleitern mm ² ● feindrähtig mit Aderendhülse ● mehrdrähtig | | 95 – 185 95 – 300 | – – | |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen B x H mm ● bei 5 mm Schienenstärke ● bei 10 mm Schienenstärke | | 33 x 27 33 x 22 | 65 x 27 65 x 22 | |
| Breite mm | | 50 | 85 | |
| Höhe mm | | 88 | 88 | |
| Für Schienenstärke mm | | 5/10 | 5/10 | |
| Best.-Nr. SV | 3 St. | 9342.311 | 9342.321 | |
| Zubehör | | | | |
| Lamellierte Kupferschienen | | ■ | ■ | 314 |