

Funktionsraum-Seitenwandmodule

für innere Unterteilung

- Seitliche Trennwand für Funktionsräume, zum Einhängen in das TS Raster.
- Vorbereitet zum Einhängen von Montagewinkeln für horizontale Funktionsraumteiler oder Montageplatten.
- Zwei TS Systemlochungen ermöglichen die Verwendung von weiterem TS Zubehör.
- Mit den Seitenwandmodulen für reduzierte Funktionsraumtiefe und einer Hilfskonstruktion aus den TS Montageschienen 17 x 17 mm kann ein schrankübergreifender Freiraum im Seitenwandbereich, z. B. für die Durchführung eines Sammelschienensystems geschaffen werden.

Material:

Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.



Zubehör:

- TS Montageschienen 17 x 17 mm und Anschlussstücke, siehe Seite 656.
- Flanschplatten, siehe Seite 346.



A) Ohne Flanschplatte¹⁾

Höhe mm	Für Funktionsraumtiefe	VE	Best.-Nr. SV
100	425 mm	6 St.	9673.051
150	425 mm	6 St.	9673.055
200	425 mm	6 St.	9673.052
100	600 mm	6 St.	9673.061
150	600 mm	6 St.	9673.065
200	600 mm	6 St.	9673.062
600	600 mm	2 St.	9673.066
100	800 mm	6 St.	9673.081
150	800 mm	6 St.	9673.085
200	800 mm	6 St.	9673.082
600	800 mm	2 St.	9673.086

¹⁾ Ausführung ohne Flanschplatte besitzt vorgeprägte Kabeleinführungen M40.

B) Mit Flanschplatte¹⁾

Höhe mm	Für Funktionsraumtiefe	VE	Best.-Nr. SV
150	425 mm	6 St.	9673.155
200	425 mm	6 St.	9673.152
150	600 mm	6 St.	9673.165
200	600 mm	6 St.	9673.162
600	600 mm	2 St.	9673.166
150	800 mm	6 St.	9673.185
200	800 mm	6 St.	9673.182
600	800 mm	2 St.	9673.186

¹⁾ Ausführung mit Flanschplatte besitzt vorgeprägte Ausbrüche zur Kabeleinführung.

Funktionsraum-Seitenwandmodule

für Kabelanschlussraum

Zur Montage eines Maxi-PLS Kabelanschluss-Schienensystems.

Material:

Stahlblech, verzinkt, 2 mm

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Höhe mm	VE	Best.-Nr. SV	
		Für Schranktiefe	
		600 mm	800 mm
450	2 St.	9673.069	9673.089
Geeignet für Kabelanschluss-Schienensystem			
Maxi-PLS	Polzahl		
1600/2000	3-polig	■	■
1600/2000	4-polig	■	■
3200	3-polig	■	■
3200	4-polig	-	■



Zusätzlich wird benötigt:

- 2 St. Funktionsraum-Seitenwandmodule mit Höhe 150 mm, siehe Seite 345.
- Stirnhalter, siehe Seite 328.

