

NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000



Sammelschienensystem Seite 212 **Anschlussadapter** Seite 216 **OM-Adapter** Seite 219 **CB-Geräteadapter** Seite 226

Material:

- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer

Farbe:

- Chassis: RAL 9011
- Deckel: RAL 7035

Prüfgrundlage:

- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

Baugröße 000, für Montageplattenaufbau

Baugröße	VE	000	Seite
Bemessungsbetriebsstrom max. A		100	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~		690, 3~	
Polzahl		3-polig	
Leitungsabgang		oben/unten	
Anschlussart		Rahmenklemme	
Anschluss von Rundleitern mm ²		1,5 - 50	
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen, B x H mm		10 x 10	
Breite mm		89	
Höhe mm		141,5	
Für Montageplattenaufbau		■	
Best.-Nr.	1 St.	3431.000	
Zubehör			
Mikroschalter	5 St.	3071.000	263