

# ISV Installations-Verteiler

## Ausbaumodule



### Zählerplatz-Modul

- Offenes Modul für interne Messungen
- Lichte Zählereinbautiefe 170 mm

**Material:**

- Zählertragplatte: Polystyrol (PS)

**Farbe:**

- RAL 7035

**Hinweis:**

- Das Zählerplatz-Modul entspricht nicht der Zählerplatznorm DIN 43 870/VDE 0603 und erfüllt nicht die Bedingungen der Schutzisolation. Einsatz im ungemessenen Bereich nur nach Absprache mit dem örtlichen Energieversorger.
- Ober- und unterhalb des Moduls wird je 1 Berührungsschutz-Modul/Reiheneinbaugeräte-Modul oder Gerätetragschienen-Modul mit 1 BE und mind. 1 HE benötigt.

Baugröße				VE	Best.-Nr.	Seite
Breiteneinheit		Höheneinheit				
BE	mm	HE	mm			
1	250	3	450	1 St.	<b>9666.640</b>	

**Zusätzlich wird benötigt**

Berührungsschutz-Module	299
Gerätetragschienen-Module	299
Reiheneinbaugeräte-Module	299
1 BE $\triangleq$ 250 mm	
1 HE $\triangleq$ 150 mm	



### Sammelschienen-Module N/PE

- Zur Befestigung der Sammelschienen für N und PE
- Abdeckung plombierbar

**Material:**

- Abdeckung: Polystyrol (PS)

**Farbe:**

- RAL 7035

**Hinweis:**

- Sammelschienen aus Kupfer oder CUPONAL sind separat zu bestellen, siehe Seite 252
- Nicht im Einbausatz AE verwendbar

Für Sammelschienen mm	Baugröße				VE	Best.-Nr.
	Breiteneinheit		Höheneinheit			
	BE	mm	HE	mm		
12 x 5 bis 30 x 10	1	250	2	300	1 St.	<b>9666.590</b>
	2	500	2	300	1 St.	<b>9666.600</b>
	3	750	2	300	1 St.	<b>9666.603</b>

- 1 BE  $\triangleq$  250 mm
- 1 HE  $\triangleq$  150 mm