

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3



Sammelschienensystem Seite 12 **Geräteadapter** Seite 14

Material:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Kontaktbahnen: partiell ver-silbertes Hartkupfer

Farbe:

- Chassis: RAL 7035
- Deckel: RAL 7001
- Griff: RAL 7016

Prüfgrundlage:

- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungs-einsätze)

Hinweis:

- Bei Einsatz der NH-Siche-rungs-Lastschaltleisten auf Sammelschienen mit Berüh-rungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontakt-klemme erforderlich

Baugröße 00 – 1

Baugröße	VE	00	00	00	1	1	Seite
Ausführung		1-polig schaltbar	3-polig schaltbar	3-polig schaltbar	1-polig schaltbar	3-polig schaltbar	
Bemessungsbetriebsstrom max. A		160	160	160	250	250	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~		690, 3~	690, 3~	690, 3~	690, 3~	690, 3~	
Polzahl		3-polig	3-polig	3-polig	3-polig	3-polig	
Leistungsabgang		oben/unten	oben/unten	oben/unten	oben/unten	oben/unten	
Anschlussart		Schraube M8	Schraube M8	Rahmenklemme	Bolzen M12	Bolzen M12	
Anschluss von Rundleitern mm ²		2,5 - 95	2,5 - 95	2,5 - 95	6 - 240	6 - 240	
Für Wandlereinbau		■	■	■	■	■	
Für Schienensysteme mit Mittenabstand mm		185	185	185	185	185	
Für Schienenstärke mm		10	10	10	10	10	
Best.-Nr.	1 St.	9677.010	9677.000	9677.025	9677.110	9677.100	
Zubehör							
Anschlussraum-Abdeckung	1 St.	siehe Seite	siehe Seite	siehe Seite	9677.410	9677.410	22
Kontaktklemmen	3 St.	9677.450	9677.450	9677.450	9677.460	9677.460	22
Sammelschienenklemme	3 St.	9677.470	9677.470	9677.470	9677.480	9677.480	22
Mikroschalter	5 St.	3071.000	3071.000	3071.000	3071.000	3071.000	HB 34, 263
Prismenklemme	3 St.	9677.420	9677.420	-	-	-	23
V-Anschlussklemmen	3 St.	-	-	-	9677.430	9677.430	23

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3

Baugröße 2 – 3

Baugröße	VE	2	2	3	3	Seite
Ausführung		1-polig schaltbar	3-polig schaltbar	1-polig schaltbar	3-polig schaltbar	
Bemessungsbetriebsstrom max. A		400	400	630	630	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~		690, 3~	690, 3~	690, 3~	690, 3~	
Polzahl		3-polig	3-polig	3-polig	3-polig	
Leitungsabgang		oben/unten	oben/unten	oben/unten	oben/unten	
Anschlussart		Bolzen M12	Bolzen M12	Bolzen M12	Bolzen M12	
Anschluss von Rundleitern mm ²		6 - 240	6 - 240	6 - 240	6 - 240	
Für Wandlereinbau		■	■	■	■	
Für Schienensysteme mit Mittenabstand mm		185	185	185	185	
Für Schienenstärke mm		10	10	10	10	
Best.-Nr.	1 St.	9677.210	9677.200	9677.310	9677.300	
Zubehör						
Anschlussraum-Abdeckung	1 St.	9677.410	9677.410	9677.410	9677.410	22
Kontaktklemmen	3 St.	9677.460	9677.460	9677.460	9677.460	22
Sammelschienenklemme	3 St.	9677.480	9677.480	9677.480	9677.480	22
Mikroschalter	5 St.	3071.000	3071.000	3071.000	3071.000	HB 34, 263
Prismenklemme	3 St.	-	-	-	-	23
V-Anschlussklemmen	3 St.	9677.430	9677.430	9677.440	9677.440	23

Systemausbau



Power Engineering

Siehe HB 34, Seite 295