

# Luft/Luft-Wärmetauscher



Zubehör für Klimatisierung Seite 369 Software Therm Seite 385

#### Farbe:

- RAL 7035
- RAL 9005

#### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Innenkreislauf IP 54

#### Lieferumfang:

- Komplett anschlussfertige Einheit
- Anschluss der Ventilatoren erfolgt über 2 Anschlusskabel 3-adrig, mit Aderendhülsen

#### Hinweis:

- Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrank-Innentemperaturregler, der digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler oder der Drehzahlregler empfohlen

#### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

## Spezifische Wärmeleistung 66 W/K, Dachaufbau

Best.-Nr.	VE	3248.000	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	
<b>Spezifische Wärmeleistung W/K</b>		<b>66</b>	
Lüfteranzahl		2	
Bemessungsstrom max. pro Ventilator A		0,45 / 0,55	
Vorsicherung A		4	
Leistung pro Ventilator W		75	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Außenkreislauf m <sup>3</sup> /h		965	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend), Innenkreislauf m <sup>3</sup> /h		965	
Breite mm		595	
Höhe mm		362	
Tiefe mm		440	
Betriebstemperaturbereich		-5°C...+55°C	
Anschlussart (elektrisch)		Anschlusskabel	
Gewicht kg		16,8	
<b>Zubehör</b>			
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	1 St.	3114.200	379
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	380
Drehzahlregler	1 St.	3120.200	381