

Chiller TopTherm

Leistungsklasse 3000 – 6000 W

Best.-Nr.	VE	3320.600	3334.600	3334.660	Seite
Gesamtkühlleistung bei $T_w = 10^\circ\text{C} / T_u = 32^\circ\text{C}$ kW		2,7 / 3	3,9 / 4,7	4,8 / 5,2	
Gesamtkühlleistung bei $T_w = 18^\circ\text{C} / T_u = 32^\circ\text{C}$ kW		3 / 3,4	4,5 / 5,4	6,1 / 6,6	
Nennleistung P_n 50/60 Hz kW		2,1 / 2,7	2,9 / 4,1	4,1 / 4,8	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		400, 3~, 50 460, 3~, 60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Breite mm		602	602	602	
Höhe mm		676	676	1050	
Tiefe mm		645	645	645	
Bemessungsstrom max. A		4,1 / 4,4	5,7 / 6,3	8,4 / 9	
Betriebstemperaturbereich		+10°C...+43°C	+10°C...+43°C	+10°C...+43°C	
Kältemittel		R134a	R134a	R134a	
Integrierte Füllstandsanzeige		-	-	■	
Wasseranschluss	½" Innengewinde	■	■	-	
	¾" Innengewinde	-	-	■	
Temperaturhysterese		+/- 2 K	+/- 2 K	+/- 2 K	
Flüssigkeitstemperatur		+10°C...+30°C	+10°C...+30°C	+10°C...+30°C	
Ausführung		offen	offen	offen	
Tank		Kunststoff PP	Kunststoff PP	Kunststoff PP	
Tankinhalt l		30	30	30	
Gewicht kg		88,0	94,0	125,0	
Zubehör					
Metallfilter	1 St.	3286.520	3286.520	3286.510	370

