


# 19"-Ausbautechnik

## Patch-Panels



### Blindpanel, 482,6 mm (19")

Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.

**Material:**

- Stahlblech



**Farbe: RAL 7035**

HE	Einbauhöhe mm	VE	Best.-Nr.
1	44	2 St.	<b>7151.035</b>
1,5	66	2 St.	<b>7157.035</b>
2	88	2 St.	<b>7152.035</b>
3	132,5	2 St.	<b>7153.035</b>
6	266	2 St.	<b>7156.035</b>

**Farbe: RAL 9005**

HE	Einbauhöhe mm	VE	Best.-Nr.
1	44	2 St.	<b>7151.005</b>
2	88	2 St.	<b>7152.005</b>
3	132,5	2 St.	<b>7153.005</b>
6	266	2 St.	<b>7156.005</b>



### Blindpanel, 1 HE

**Toolless fixing, 482,6 mm (19")**

Das Blindpanel dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19")-Montageebene. Durch die werkzeuglose Schnellbefestigung lässt es sich überall bequem integrieren und im Bedarfsfall wieder entnehmen. Durch den konsequenten Einsatz der Blindpanels kann in teilbestückten Racks eine zielgerichtete Luftführung sichergestellt werden.

**Material:**

- Kunststoff, ABS

**Brandverhalten:**

- Selbstverlöschend nach UL 94-V0, nicht halogenfrei



Farbe	VE	Best.-Nr.
RAL 7035	10 St.	<b>7151.110</b>
RAL 9005	10 St.	<b>7151.105</b>