

Anreih-Systeme TS 8

3 SV-TS 8 Kabelrangierschränke (Höhe 2000 mm)

Breite mm	VE	300	400	600	300	400	600	Seite	
Höhe mm		2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Tiefe mm		600	600	600	800	800	800		
Best.-Nr. SV	1 St.	9670.316	9670.416	9670.616	9670.318	9670.418	9670.618		
Tür(en)		1	1	1	1	1	1		
Gewicht (kg)		48,5	53,8	69,4	50,4	55,9	74,0		
Sockel									
Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.915	8601.400	8601.600	8601.915	8601.400	8601.600	543
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.915	8602.400	8602.600	8602.915	8602.400	8602.600	543
Blenden seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.060	8601.060	8601.080	8601.080	8601.080	544
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.060	8602.060	8602.080	8602.080	8602.080	544
Flex-Block	siehe Seite 540								
Nivellier-Element für Sockel	siehe Seite 546								
Zusätzlich wird benötigt									
Seitenwände für Schutzart	IP 55	2 St.	8106.235	8106.235	8106.235	8108.235	8108.235	8108.235	567
Dachbleche für Schutzart/Ausführung	IP 55/geschlossen	1 St.	9671.636	9671.646	9671.666	9671.638	9671.648	9671.668	622
	IP 43/belüftet	1 St.	9671.736	9671.746	9671.766	9671.738	9671.748	9671.768	622
	IP 2X/belüftet	1 St.	–	9671.846	9660.235	–	9671.848	9659.525	622
Dachbleche für Kabeleinführungsfalange	IP 55	1 St.	9671.536	9671.546	9665.903	9671.538	9671.548	9671.568	622
Dachbleche mit Druckentlastungsklappe		1 St.	–	9671.446	9660.935	–	9671.448	9671.468	622
Frontblenden oben 300 mm/ unten 100 mm für Schutzart	IP 54/geschlossen	1 Satz	–	9672.014	9672.016	–	9672.014	9672.016	593
	IP 2X/belüftet	1 Satz	–	9672.034	9672.036	–	9672.034	9672.036	593
Frontblenden oben 100 mm/ unten 300 mm für Schutzart	IP 54/geschlossen	1 Satz	–	9672.024	9672.026	–	9672.024	9672.026	593
	IP 2X/belüftet	1 Satz	–	9672.044	9672.046	–	9672.044	9672.046	593
Aufrüstkit für Frontblenden 300/100 mm IP 2X	IP 43	1 Satz	–	9672.054	9672.056	–	9672.054	9672.056	593
Teiltüren für lichte Höhe bei Frontblende 300/100 mm		1 St.	–	9671.156	9671.176	–	9671.156	9671.176	592
Anreihwinkel		4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	579
Anreihverbinder außen		6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	578
Zubehör									
Schrankausstattung	siehe Seite 592								
Funktionsraumausstattung	siehe Seite 345								
Alternative Verschluss-Systeme	siehe Seite 600								

3 SV-TS 8 Kabelrangierschränke (Höhe 2200 mm)

Breite mm	VE	300	400	600	300	400	600	Seite	
Höhe mm		2200	2200	2200	2200	2200	2200		
Tiefe mm		600	600	600	800	800	800		
Best.-Nr. SV	1 St.	9670.336	9670.436	9670.636	9670.338	9670.438	9670.638		
Tür(en)		1	1	1	1	1	1		
Gewicht (kg)		47,8	57,3	75,8	50,6	61,0	80,7		
Sockel									
Elemente vorne und hinten	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.915	8601.400	8601.600	8601.915	8601.400	8601.600	543
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.915	8602.400	8602.600	8602.915	8602.400	8602.600	543
Blenden seitlich	Höhe 100 mm	1 Satz	8601.060	8601.060	8601.060	8601.080	8601.080	8601.080	544
	Höhe 200 mm	1 Satz	8602.060	8602.060	8602.060	8602.080	8602.080	8602.080	544
Nivellier-Element für Sockel	siehe Seite 546								
Zusätzlich wird benötigt									
Seitenwände für Schutzart	IP 55	2 St.	8126.235	8126.235	8126.235	8128.235	8128.235	8128.235	567
Dachbleche für Schutzart/Ausführung	IP 55/geschlossen	1 St.	9671.636	9671.646	9671.666	9671.638	9671.648	9671.668	622
	IP 43/belüftet	1 St.	9671.736	9671.746	9671.766	9671.738	9671.748	9671.768	622
	IP 2X/belüftet	1 St.	–	9671.846	9660.235	–	9671.848	9659.525	622
Dachbleche für Kabeleinführungsfalange	IP 55	1 St.	9671.536	9671.546	9665.903	9671.538	9671.548	9671.568	622
Dachbleche mit Druckentlastungsklappe		1 St.	–	9671.446	9660.935	–	9671.448	9671.468	622
Frontblenden oben 300 mm/ unten 100 mm für Schutzart	IP 54/geschlossen	1 Satz	–	9672.014	9672.016	–	9672.014	9672.016	593
	IP 2X/belüftet	1 Satz	–	9672.034	9672.036	–	9672.034	9672.036	593
Frontblenden oben 100 mm/ unten 300 mm für Schutzart	IP 54/geschlossen	1 Satz	–	9672.024	9672.026	–	9672.024	9672.026	593
	IP 2X/belüftet	1 Satz	–	9672.044	9672.046	–	9672.044	9672.046	593
Aufrüstkit für Frontblenden 300/100 mm IP 2X	IP 43	1 Satz	–	9672.054	9672.056	–	9672.054	9672.056	593
Teiltüren für lichte Höhe bei Frontblende 300/100 mm		1 St.	–	9671.158	9671.178	–	9671.158	9671.178	592
Anreihwinkel		4 St.	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	8800.430	579
Anreihverbinder außen		6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	578
Zubehör									
Schrankausstattung	siehe Seite 592								
Funktionsraumausstattung	siehe Seite 345								
Alternative Verschluss-Systeme	siehe Seite 600								