

Wandgehäuse EL, 3-teilig



Systemausbau Seite 507 **Steckdosenleisten** Seite 422 **Wandbefestigung** Seite 587 **Erdung** Seite 644

Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.

Material:

- Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- pulverbeschichtet

Farbe:

- Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
- Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:


- Wandteil
 - Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen
 - Design-Sichttür
- Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet



mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel

Höheneinheiten HE	VE	6	9	12	15	21	Seite
Breite (B1) mm		600	600	600	600	600	
Höhe (H1) mm		345	478	612	746	1012	
Tiefe (T1) mm		473	473	473	473	473	
Lichte Breite (B2) mm		502	502	502	502	502	
Lichte Höhe (H2) mm		282	415	549	683	949	
Tiefe des Wandteils (T2) mm		135	135	135	135	135	
Tiefe des Schwenkteils (T3) mm		316	316	316	316	316	
Max. Einbautiefe (T4) mm		420	420	420	420	420	
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) kg		30	45	60	75	75	
Best.-Nr.	1 St.	7706.135	7709.135	7712.135	7715.135	7721.135	
Produktspezifischer Lieferumfang							
Wandteil: Flanschplatte, geschlossen, oben und unten		■	■	■	■	■	
Wandteil: 2 senkrechte Montageschienen		■	■	■	■	■	
Wandteil: C-Profilschiene waagrecht, zur Kabelabfangung		■	■	■	■	■	
Schwenkteil mit 2 19"-Profilschienen, stufenlos tiefenvariabel		■	■	■	■	■	
4 Wandbefestigungshalter 10 mm		■	■	■	■	■	
Mini-Komfortgriff		■	■	■	■	–	
Sicherheitsschließung 3524 E		■	■	■	■	■	
Komfortgriff und 2-Punktverriegelung		–	–	–	–	■	
Zubehör							
Flanschplatte mit Bürsteneinsatz	1 St.	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	7705.035	657
Flanschplatte für metrische Verschraubungen	1 St.	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	7705.235	656
Wandbefestigungshalter		s. Seite	587				
Erdungsschiene, horizontal	1 St.	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	7113.000	646
Geräteboden 2 HE, Festeinbau	1 St.	7119.250	7119.250	7119.250	7119.250	7119.250	631
Rangierpanel	1 St.	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	674
Verschluss-Systeme		ab Seite	560				