

Kabelabfangschienen

für TS und zwischen den Profilschienen des TS-IT in der Schranktiefe

Zur Kabelführung am Schrankrahmen. Die Kabel können mit Kabelbindern oder Klettverschluss an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.

Material:

- Stahlblech

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für die innere Befestigungsebene

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
600	600	4 St.	7828.061
800	800	4 St.	7828.081
1000	1000	4 St.	7828.101
1200	1200	4 St.	7828.121

Für die äußere Befestigungsebene

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm		
600	600	4 St.	7828.062
800	800	4 St.	7828.082
1000	1000	4 St.	7828.102
1200	1200	4 St.	7828.122



Zubehör:

- Kabelbinder, siehe Seite 667
- Klettverschluss, siehe Seite 667



Kabelabfangschienen, tiefenvariabel

für TS und zwischen den Profilschienen des TS-IT in der Schranktiefe

Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbindern an den Abfangschienen befestigt werden.

Die Kabelabfangschienen können direkt an einem 19"-Montagerahmen rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montagerahmen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit.

Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.

Material:

- Stahlblech

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör


Befestigungsmaß ¹⁾ mm	VE	Best.-Nr.
325 – 575	4 St.	7858.160
500 – 895	4 St.	7858.162

¹⁾ Befestigungsmaß + 152 mm = 19"-Ebenenabstand



Zubehör:

- Kabelbinder, siehe Seite 667
- Klettverschluss, siehe Seite 667



Kabelabfangung, variabel

zur schrankunabhängigen Montage

Variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen. Befestigung an System- und Montage-Chassis sowie direktes Verschrauben auf Montageplatten und anderen Flachteilen möglich.

Material:

- Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

1 C-Profilschiene

2 Hammerkopfschiene

Ausführung	VE	Best.-Nr.
C-Profilschiene	1 St.	7016.140
Hammerkopfschiene	1 St.	7016.150

