

RiLine60 Sammelschienensysteme 800 A/1600 A (60 mm)

PLS Sammelschienensystem

Sammelschienehalter										
Für Rittal System	VE	PLS 800		PLS 1600					Seite	
Polzahl/Schienenmitenabstand		3-polig/60 mm		3-polig/60 mm			4-polig/60 mm			
Best.-Nr. SV	4 St.	9341.000	9341.050	9342.000	9342.050	9342.004				

Berührungsschutz										
	Komponenten	Länge mm	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV		Seite	
	A Endabdeckung	-	UL	2 St.	9341.070	9341.070	9342.070	9342.070	9342.074	-
	B Bodenwanne	500	UL	2 St.	9341.100	9341.100	9342.100	9342.100	-	315
		700	UL	2 St.	9341.110	9341.110	9342.110	9342.110	-	315
		900	UL	2 St.	9341.120	9341.120	9342.120	9342.120	-	315
		1100	UL	2 St.	9341.130	9341.130	9342.130	9342.130	9342.134	315
		2400	-	1 St.	9341.170	-	9342.170	-	-	315
	C Bodenwannen-Zwischenstück	100	UL	2 St.	9341.140	9341.140	9342.140	9342.140	-	315
D Abdeckprofil	700	UL	2 St.	9340.200	9340.200	9340.200	9340.200	-	315	
	1100	UL	2 St.	9340.210	9340.210	9340.210	9340.210	9340.214	315	
E Stützblende	-	UL	5 St.	9340.220	9340.220	9340.220	9340.220	9340.224	315	
F Trennstege	160	-	2 St.	-	9340.230	-	9340.230	-	315	

PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu ¹⁾										
	Ausführung			VE	PLS 800		PLS 1600		Seite	
	Schienenquerschnitt				300 mm ²		900 mm ²			
	Schienenstärke				5 mm		10 mm			
	Max. Bemessungsstrom nach	DIN EN UL 508				800 A		1600 A		
						700 A		1400 A		
	Länge mm	Für Schrankbreite mm	Approbationen			Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV		
	495	600	RU	3 St.		3524.000		3527.000		312
	695	800	RU	3 St.		3525.000		3528.000		312
895	1000	RU	3 St.		3525.010		3528.010		312	
1095	1200	RU	3 St.		3526.000		3529.000		312	
2400	variabel	RU	1 St.		3509.000		3516.000		312	

Zubehör										
Komponenten				Approbationen	VE	Best.-Nr. SV		Best.-Nr. SV		Seite
PLS Schienenverbinder	Einfachverbindung			RU	3 St.	3504.000		3514.000		313
	Anreihverbindung ²⁾			RU	3 St.	3505.000		3515.000		313
PLS Dehnverbinder ³⁾				RU	3 St.	9320.060		9320.070		313

¹⁾ Sammelschienen in verzinnter Ausführung mit End-Nr. .2X0 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.

²⁾ Verbindung von Schrank zu Schrank (TS 8).

³⁾ Zur Montage eines Dehnverbinders sind je 2 PLS Schienenverbinder (Einfachverbinder) erforderlich.



Rittal Malaysia

RITTAL Systems Sdn Bhd
 7, Jalan TPP 1/1A Taman Industri Puchong
 Batu 12 · Jalan Puchong 47100 Puchong
 Solangor, Malaysia
 Phone: +603-8060 6688
 Fax: +603-8060 8866
 E-mail: sales@rittal.com.my · www.rittal.com.my