


# Innenausbau

## Schienensysteme



### PS System-Chassis 23 x 73 mm für TS, SE

Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die System-Lochung einhängen und sichern.

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS Schrankprofil
  - über Adapterschiene für PS-Kompatibilität
- am horizontalen TS Schrankprofil
- beim SE zusätzlich am Horizontalprofil unten (Breite/Tiefe) und oben (Breite) montierbar

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsschrauben

Einbau in Schrankbreite/-tiefe TS mm	VE	Best.-Nr.
400	4 St.	<b>8800.640</b>
500	4 St.	<b>8800.650</b>
600	4 St.	<b>4364.000</b>
800	4 St.	<b>4365.000</b>
1000	4 St.	<b>4373.000</b>
1200	4 St.	<b>4367.000</b>

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Adapterschiene für PS-Kompatibilität (bei Montage am vertikalen TS, SE Schrankprofil), siehe Seite 610

#### Ausbaubeispiele:

- Siehe Seite 598

### C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für TS, SE

#### Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS, SE Schrankprofil
  - über Aufrastmutter 8800.808 (Abb. 1)
  - über Adapterschiene für PS-Kompatibilität
- am horizontalen TS Schrankprofil (Abb. 2)
- beim SE zusätzlich am Horizontalprofil
  - in Breite unten/oben
  - in Tiefe unten (ohne Montageplatte)
  - in Tiefe oben
- an Bodenausbauschiene für CM

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

Für Schrankbreite/-tiefe mm	Länge mm	VE	Best.-Nr.
500	455	6 St.	<b>4943.000</b>
600	555	6 St.	<b>4944.000</b>
800	755	6 St.	<b>4945.000</b>
1000	955	6 St.	<b>4946.000</b>
1200	1155	6 St.	<b>4947.000</b>

#### + Zubehör:

- Kabelschellen, siehe Seite 666
- Halte- bzw. Distanzstück, siehe Seite 621
- Schnellmontageblock, siehe Seite 621
- Aufrastmutter M8, 8800.808, siehe Seite 618
- Adapterschiene, siehe Seite 610

#### = Alternativ kann eingesetzt werden:

- Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung, siehe Seite 641