

# Systemausbau

## Sockel/Boden



### Anreih-Abdeckung

#### für Sockel-System VX

Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen.

#### Material:

– Kunststoff ABS, halogenfrei

#### Farbe:

– RAL 9005

#### Hinweis:

– Standardmäßig ist eine Anreih-Abdeckung im Lieferumfang der Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten bereits enthalten

VE	Best.-Nr.
10 St.	<b>8620.010</b>
10 St.	<b>8620.011</b>

### Bodenblech

#### für VX

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

#### Material:

– Stahlblech

#### Oberfläche:

– Verzinkt

#### Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial


#### Hinweis:

– Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt

#### Beispiel bei Schranktiefe 600 mm

T1 (600 mm) - 148 = T2 (452 mm)

1 Schiebeblech



#### + Zubehör:

– Schiebeblech, siehe Seite 6

#### Für Schrankbreite 600 mm

Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
75	1 St.	<b>8001.210</b>
175	1 St.	<b>8001.214</b>
237,5	1 St.	<b>8001.218</b>
275	1 St.	<b>8001.222</b>

#### Für Schrankbreite 800 mm


Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
75	1 St.	<b>8001.211</b>
175	1 St.	<b>8001.215</b>
237,5	1 St.	<b>8001.219</b>
275	1 St.	<b>8001.223</b>

#### Für Schrankbreite 1000 mm

Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
75	1 St.	<b>8001.212</b>
175	1 St.	<b>8001.216</b>
237,5	1 St.	<b>8001.220</b>
275	1 St.	<b>8001.224</b>

#### Für Schrankbreite 1200 mm

Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
75	1 St.	<b>8001.213</b>
175	1 St.	<b>8001.217</b>
237,5	1 St.	<b>8001.221</b>
275	1 St.	<b>8001.225</b>



### Schiebeblech

#### für VX

Für einen variablen Ausgleich im Bodenbereich.

#### Bodenblechtiefe:

– 65 – 115 mm

#### Material:

– Stahlblech

#### Oberfläche:

– Verzinkt

#### Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr.
600	1 St.	<b>8001.239</b>
800	1 St.	<b>8001.241</b>
1000	1 St.	<b>8001.242</b>
1200	1 St.	<b>8001.243</b>