

Funktionsraumteiler

mit Durchführung für

vertikale Sammelschienensysteme

- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen mit vertikalen Sammelschienen.
- Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
- Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.

Material:


Stahlblech, verzinkt, 1,25 mm

! Zusätzlich wird benötigt:

- Montagewinkel, 2 St., siehe Seite 347.
- Trennsteg, siehe Seite 590.
- Flanschplatte, siehe Seite 349.

Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.



Mit Belüftungsöffnung

Für Schrankbreite mm	Für Funktionsraumtiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	Breite der Durchführung mm	Tiefe der Durchführung mm	VE	Best.-Nr. SV
400	600	306	588	212	201	4 St.	9673.436
400	800	306	788	212	201	4 St.	9673.438
600	600	506	588	412	201	4 St.	9673.456
600	800	506	788	412	201	4 St.	9673.458
800	600	706	588	612	201	4 St.	9673.476
800	800	706	788	612	201	4 St.	9673.478

Flanschplatte

Zur Abdeckung der Durchführung.

Material:

ABS PMMA

Für Schrankbreite mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Best.-Nr. SV
400	250	223,5	4 St.	9673.504
600	450	223,5	4 St.	9673.506
800	650	223,5	4 St.	9673.508

